



iBiotec®

ALTERNATÍV OLDÓSZEREKCMR - CMR HELYETTESÍTÉS
ÖKO - OLDÓSZEREK

Műszaki adatlap – Kiadása : 05.06.2025

AZ ACETON AZONNALI HELYETTESÍTŐE

NEUTRALÈNE® RG 30 GT

Lobbanáspont: 35 °C (vákuum)

Párolgási sebesség: 9 perc 00 mp. 20 °C-on

A fogyasztás 5 %-kal történő csökkentése

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A poliészter és epoxi gyanták feldolgozásához használt hengerek, eltávolító és felhordó eszközök tisztítása.

A **NEUTRALENE® RG 30 GT** optimalizált párolgási sebességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a hatékony hatást még az erősen reaktív gyantákon is, amelyeknek rövid, néhány perces TECAM-gél hatóideje van.

UPR GYANTÁK

Alifás homopolimerek, PGA, PLA, PGL, PCL, PHA, PHB

Alifás kopoliészterek, PEA, PBS

Félaromás kopoliészterek, FBT, PTT, PEN

Aromás homo- és kopoliészterek, poliakrilátok

Hibrid vinilészterek, poliészterek – epoxik

EPOXI GYANTÁK

Epiklórhidrin ECH

A BPA biszfenol

Alifás glikolok

Fenolos novalakkok

O-krezolok

Hidantoinok (karbamid-glikolok)

Bromidok, akrilátok

EPOXI KEMÉNYÍTŐK

DDM, MDA poliizocianátok

Alifás aminok

A **NEUTRALENE® RG 30 GT** kiváló hígító, tisztítószer szerszámokhoz és felhordó és öblítő berendezésekhez, beleértve a keringtetett oldószeres festékeket is.

- Természetes szárítószer
- Cellulózok
- Gumik
- Vinilek
- Akrilfestékek
- Poliészterek
- Fenolok (rezolok)
- Aminoplasztok
- Polikarbamidok
- 2 K epoxik (2 komponens ű)
- 2 K poliuretánok (2 komponens ű)

**Jó toxikológiai helyettesítője a
xilol-toluol/MEK-MIBK keverékeknek**

Kizárólag oldószeres festékekhez használható; ne használja vízbázisú festékekhez. Ne használja hígítóként (viszkozitásfokozóként) epoxi és poliuretán rendszerekénél.

TAKARÉKOSSÁGI SZEMPONTOK

Kevesebb fogyasztás

A **NEUTRALENE® RG 30 GT** gőznyomása 20 °C-on 1,2 kPa.

Az acetone gőznyomása 20 °C-on 24,7 kPa, ami több mint 20-szorosa a NEUTRALENE® RG 30 GT gőznyomásának. Következésképpen könnyen megállapítható, hogy az oldószerfogyasztás nagymértékben, mintegy ötödére csökken, és elkerülhető minden felesleges párolgási veszteség. Köztudott, hogy az acetone gyakran több egymást követő alkalmazást igényel, mivel szinte azonnal hat a szinte azonnali elpárolgása miatt.

Újrahasznosítható, újrafelhasználható

A **NEUTRALENE® RG 30 GT** azeotróp, desztillációs pontja 125 °C.

Könnyen visszanyerhető desztillálható és újrafelhasználható, fizikai-kémiai tulajdonságainak elvesztése nélkül.

A desztillációs pont körülbelül 30%-kal csökkenthető vákuumdesztilláló használatával. A desztilláció ezután teljes és rendkívül gyors, 90 °C-on történik.

A szerszámok áztatással történő tisztításához a gyártás végén, vagy a gyanták, tartályok, szelepek, szivattyúk stb. gyártási anyagainak tisztításához.

TIPIKUS FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Megjelenés	Vizuális	Tiszta	-
Szín	Vizuális	Színtelen	-
Szag	Szaglás	Jellemző	-
Sűrűség 25 °C-on	NF EN ISO 12185	0.932	kg/m ³
Törésmutató	ISO 5661	1,4030	-
Fagyáspont	ISO 3016	-50	°C
Forralás-desztilláció	ISO 3405	119-126	°C
Gőznyomás 20 °C-on	ASTM D 5188 EN 13016.1.2.3	1,2	kPa
Vízben oldhatóság	-	0,01	%
Kinematikus viszkozitás 40°C-on	NF EN 3104	0,86	mm ² /s
Savérték	EN 14104	<1	mg(KOH)/g
Jódszám	NF EN 14111	0	gI ₂ /100 g
Víztartalom	NF ISO 6296	<0,1	%
Bepárlás utáni maradék	NF T 30-084	0	%

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
KB index	ASTM D 1133	>150	-

Párolgási sebesség	-	9,00	perc
Felületi feszültség 20 °C-on	ISO 6295	27,5	dyn/cm
Rézlapát-korrózió, 100 óra, 40 °C	ISO 2160	1a	Besorolás
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Lobbanáspont (vákuum)	NF EN 22719	35	°C
Öngyulladás pont	ASTM E 659	>230	°C
Alsó robbanási határérték	NF EN 1839	1,2	% (térfogat)
Felsőrobbanási határérték	NF EN 1839	13,7	% (térfogat)
TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK			
JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
CMR-, irritáló- és maróanyag-tartalom	CLP-rendelet	0	%
Átélesztézésből származó maradék metanoltartalom	GC-MS	0	%
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK			
JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Vízre veszélyes	WGK Németország	1 vízre nem veszélyes	osztály
Elsődleges biológiai lebonthatóság CEC 21 nap 25°C-on	L 33 T82	>70	%
Egyszerűbiológiai lebonthatóság OCDE 301 A 28 napra nézve A COD eltűnése	ISO 7827	>70	%
Egyszerű és teljes biológiai lebonthatóság OCDE 301 A 28 napra nézve	Módosított MITI	72	

Az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: A termék gyúlékony besorolása, 63 °C alatti lobbanáspontú. A termék nem tartalmaz besorolással rendelkező CMR, mérgező káros, irritáló vagy érzékenyítő nyersanyagokat. Lásd a biztonsági adatlapot. Olvassa el figyelmesen a csomagoláson található címkét. Felosztás esetén a címkét át kell helyezni az új csomagolásra. Hígítatlanul használja, ne keverje vízzel.

A **NEUTRALENE® RG 30 GT** erős oldószer gyantákhoz; műanyag vagy elasztomer felületek előkészítésekor előzetesen tesztelje.

KISZERELÉSEK



iBiotec® Tec Industries® Service
 Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
 Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
 Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué.

